

# Svjetlosni vodič SOOC-DS-M6-2-R25-T1

Broj artikla: 552809  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo
Minimalni promjer objekta	0,1 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Visoka temperatura
Doseg	150 mm
Temperatura okoline	-55 ... 115 °C
Veličina glave	M6
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	25 mm
Maks. pritezni moment	3 Nm
Vanjski promjer	2,2 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III