

Svjetlosni vodič SOOC-TB-P-M3-2-R10

Broj artikla: 552819
Proizvod u napuštanju

FESTO

[odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija
Minimalni promjer objekta	0,05 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Preciznost
Doseg	30 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M3
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	10 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Vanjski promjer	1 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III