

Svjetlosni vodič SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Broj artikla: 552826

FESTO

odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija
Minimalni promjer objekta	0,35 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Visoka temperatura
Doseg	400 mm
Temperatura okoline	-55 ... 115 °C
Veličina glave	M4
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	25 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Vanjski promjer	2,2 mm
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, optički vodič	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1