


# Svjetlosni vodič SOOC-TB-M-A5-2-R25

Broj artikla: 552827  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija
Minimalni promjer objekta	0,1 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Red
Doseg	250 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	Pravokutnik 10x10x5 mm
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	25 mm
Vanjski promjer	2,2 mm
Material housing	Mjed poniklana
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III