


Svjetlosni vodič SOOC-TB-P-C5-2-R10

Broj artikla: 552828

FESTO

odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Viličasta fotočelija
Minimalni promjer objekta	0,2 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Viličasta fotočelija
Doseg	5 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	Pravokutnik 41x15x7 mm Otvor vilice 5x29 mm
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	10 mm
Vanjski promjer	1,25 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III