

Adapterska leća SASF-L1-LS2-M4

Broj dijela: 552831

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP66
Temperatura okoline	-30 °C...150 °C
Moment zatezanja	-0.2 Nm...0.6 Nm
Težina proizvoda	0.7 g
Funkcija leće	Fokusiranje Promjer svjetlosne točke 0,7 mm na udaljenosti od 10 mm ovisno o svjetlovodu
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana