

# Svjetlosni vodič SOOC-DS-H-M6-1-R40

Broj artikla: 552841  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo
Minimalni promjer objekta	0,1 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Veliki dohvat
Doseg	200 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M6
Duljina svjetlosnog vodiča	1 m
Min. radijus savijanja	40 mm
Maks. pritezni moment	3 Nm
Vanjski promjer	2,2 mm
Material housing	Mjed poniklana
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III