


Tlačni buster DPA-40-10-CRVZS5

Broj artikla: 552930

FESTO

je kombinacija pojačivača tlaka i spremnika komprimiranog zraka u izvedbi od nehrđajućeg čelika.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	40 mm
Volumen	5 l
Položaj ugradnje	Ispust kondenzata prema dolje
Konstruktivna struktura	Pojačalo tlaka s dvostrukim klipom sa spremnikom komprimiranog zraka s manometrom s nepovratnim ventilom
Pokaz tlaka	s manometrom
Output pressure 2	0,45 ... 1 MPa
Izlazni tlak 2	4,5 ... 10 bar
Output pressure 2	65,25 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Područje regulacije tlaka Mpa	0,45 ... 1 MPa
Područje regulacije tlaka	4,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka psi	65,25 ... 145 psi
Ulazni tlak 1	2 ... 8 bar
Ulazni tlak 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Ulazni tlak 1 psi	29 ... 116 psi
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, ispušni kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	7.300 g
Vrsta pričvršćenja	s utorskim klizačima
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of air reservoir	visokolegirani čelik, nehrđajući