

Fini filter

MS9-LFM-1-BUM-HF-DA

Broj artikla: 553050

FESTO

Filtar 1 µm, metalna zdjelica, visoki protok, s indikacijom diferencijalnog tlaka, ručni ispušt kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Veličina	9
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Finoća filtra	1 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Pogonski tlak	0 ... 20 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	10.000 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće zraka	500 l/min
Stupanj djelovanja filtra	99,99 %
Maks. količina kondenzata	225 ml
Klasa korozije otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m ³
Indikacija diferencijalnog tlaka	Optički pokaz
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material of cover	PA
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje
Material screen	PA
Material seals	NBR
Težina proizvoda	2.500 g