

Fini filter MS9-LFM-N1-BUM-HF-DA

Broj dijela: 553066

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serija	MS
Izvedbena veličina	9
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	1 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Radni tlak	0 bar...20 bar
Operativni medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 7: 3]
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	10000 l/min
Min Normalni protok za klasu čistoće zraka	500 l/min
Učinkovitost filtra	99.99 %
Maksimalna količina kondenzata	225 ml
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.5 mg/m ³
Prikaz diferencijalnog tlaka	Optički prikaz
Temperatura okoline Ex	-10 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalni pokrov	PA
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura

Svojstvo	Vrijednost
Materijal leće	PA
Materijalne brtve	NBR
Težina proizvoda	2500 g