


Priključna letva MHJ9-PN16

Broj artikla: 553123

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	16 Moguće izvedbe po želji kupca
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	390 g
Vrsta pričvršćenja	s kutnikom za držanje
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	nije obuhvaćeno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy