

Vakuumski filter

VAF-DB-3/8

Broj artikla: 553140

FESTO

za filtarsko izdvajanje čestica nečistoća.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	80 µm
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Uputa za pogonski tlak	Primjena samo u otvorenim vakuumskim sustavima
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	15,3 Nm
Težina proizvoda	156 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa zidnim/površinskim držačem
Pneumatski priključak	G3/8
Vakuumski priključak	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	PP-ojačan
Material bowl	PA
Prikladnost za impuls odbacivanja	≤ 7 bar