

# Komplet nabranog mijeha DADB-V6-100-S126-175

Broj artikla: 553375

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 15552.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	93 mm
Veličina	100
Područje hoda	126 ... 175 mm
Produljenje klipnjače	49 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	165 g
Vrsta pričvršćenja	podizno s navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter components	PA ojačan
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nehrđajući