

Komplet mjevova DADB-S1-25-S10-50

Broj dijela: 553421

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski Ø | 29 mm |
| Izvedbena veličina | 25 |
| Raspon dizanja | 10 mm...50 mm |
| Produljenje klipnjače | 22 mm |
| Konstrukcija | okruglo |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Komplet mjevova s kanaliziranim odvodnim zrakom |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Otpor medija | Prašina Strugotine Ulja masti Benzin |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Težina proizvoda | 19 g |
| Vrsta montaže | s navojem s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal adaptacijskih dijelova | PA ojačan |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal mjev | NBR |
| Materijal zavrtnji | visokolegirani nehrđajući čelik |