

Komplet mjevova DADB-S1-63-S176-250

Broj dijela: 553507

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	57 mm
Izvedbena veličina	63
Raspon dizanja	176 mm...250 mm
Produljenje klipnjače	77 mm
Konstrukcija	okruglo
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Komplet mjevova s kanaliziranim odvodnim zrakom
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikel u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Otpor medija	Prašina Strugotine Ulja masti Benzin
Klasa zaštite	IP54
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	113 g
Vrsta montaže	s navojem s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal adaptacijskih dijelova	PA ojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijal mijeh	NBR
Materijal zavrtnji	visokolegirani nehrđajući čelik