


Prekidač blizine SIEF-M30B-NS-S-L

Broj dijela: 553551

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Konstrukcija | okruglo |
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Odobrenje | RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL) |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Nazivna uklopna udaljenost | 10 mm |
| Temperatura okoline | -30 °C...85 °C |
| Točnost ponavljanja | 0.55 mm |
| Uklopni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | Normalno otvoren |
| Maks.preklopna frekvencija DC | 2000 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 200 mA |
| Snaga kratkog spoja | taktiranje |
| Područje pogonskog napona DC | 10 V...30 V |
| Zaštita od obrnutog polariteta | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 3 pol M12x1 Utikač |
| Materijal kućišta konektora | Mjed kromirana |
| Izvedbena veličina | M30 |
| Vrsta instalacije | Ispiranje |
| Težina proizvoda | 100 g |
| Materijal za kućište | Mesing kromiran |
| Prikaz uklopnog stanja | LED žuta |
| Klasa zaštite | IP68 |
| Otpornost na magnetska polja | magnetsko konstantno i izmjenično polje |
| Otpor prenapona | 0.8 kV |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Stupanj onečišćenja | 3 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Odabir dodatnih informacija senzora | s faktorom redukcije 1 - otporan na magnetsko polje |
| Odabir verzije senzora | Standard |