


Beskontaktni prekidač SIEF-M30B-NS-K-L

Broj artikla: 553552

FESTO

s kabelom, ugradnja poravnana.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Nominalni uklopni razmak	10 mm
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,55 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. uklopna frekvencija DC	2.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabel
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Veličina	M30
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	191 g
Material housing	Mjed TPE-O kromirano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP68
Otpornost na smetnje protiv magnetnih polja	magnetno istosmjerno i izmjenično polje
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3