


Viličasta fotočelija SOOF-M-FL-SM-C120-N

Broj artikla: 553560

FESTO

stabilno metalno kućište



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	optoelektronsko
Postupak mjerenja	Viličasta fotočelija
Vrsta svjetla	crveno
Minimalni promjer objekta	2 mm
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Točnost ponavljanja	0,06 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	preklopivo
Histereza	≤ 0,25 mm
Maks. uklopna frekvencija	2.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 35 V
Preostala valovitost	± 5 %
Struja praznog hoda	45 mA
Zaštita od zamjene polova	za priključke pogonskog napona
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikači
Veličina	Vilica 120x60 mm
Otvor vilice	120 mm
Težina proizvoda	260 g
Material housing	Cinkov tlačni ljev lakirano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mogućnosti namještanja	Potenciometar
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	50 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Stupanj onečišćenja	3