


Viličasta fotočelija SOOF-P-FL-ST-C120-P

Broj artikla: 553567

FESTO

Polimerna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	optoelektronsko
Postupak mjerenja	Viličasta fotočelija
Vrsta svjetla	crveno
Minimalni promjer objekta	0,4 mm
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Točnost ponavljanja	0,03 mm
Uklonni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	preklopivo
Histereza	≤ 0,25 mm
Maks. uklopna frekvencija	2.000 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	30 mA
Zaštita od zamjene polova	za priključke pogonskog napona
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikači
Veličina	Vilica 120x60 mm
Otvor vilice	120 mm
Težina proizvoda	40 g
Material housing	PC
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mogućnosti namještanja	Teach-In
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	500 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Stupanj onečišćenja	3