

Plastično crijevo PUN

Broj dijela: 553573

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	3 mm...16 mm
Unutra-Ø	2 mm...11 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...30 bar
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
boja	plava Smeđa žuta zelena prirodna Crvena crno srebro prozirno plavo prozirno žuto prozirno zeleno prozirno crveno prozirna crna Bijeli
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)