

Plastična savitljiva cijev PAN

Broj artikla: 553610

FESTO

Molimo da uvažite minimalnu količinu naručivanja.



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	4 ... 16 mm
Unutarnji promjer	2,5 ... 12 mm
Odgovara normi	DIN 73378-PA12-PHL
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 35 bar
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Boja	plavo smeđe žuto zeleno prirodno crveno crno srebrno bijelo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Poliamid 12 TPE-A