

Adsorpcijsko sušilo PDAD-51-N3/8



Broj artikla: 553760
Proizvod u napuštanju

FESTO

za suhi i čisti zrak.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	vodoravno okomito
Konstruktivna struktura	hladno regenerativno, adsorpcioni sušač
Ulazni tlak 1	4 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica prema EU-EMV-smjernici prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Rosište	-40 °C
Rosište kod smanjenog protoka	-70 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [2:2:2] kod -40°C Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [2:1:2] kod -70°C
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Težina proizvoda	24.000 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	NPT3/8-18
Pneumatski priključak 2	NPT3/8-18
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje