

Plastična savitljiva cijev PLN

Broj artikla: 553850

FESTO

Molimo da uvažite minimalnu količinu naručivanja.



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	4 ... 16 mm
Unutarnji promjer	2,9 ... 12 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 14 bar
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Boja	plavo smeđe žuto zeleno prirodno crveno crno srebrno bijelo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE