


Elektrika-priklapanje CECX-C-ET

Broj artikla: 553856

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Primljena snaga na sabirnici sustava	0,5 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	23 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Pokazi statusa	LED žuti = prenijeti / primiti LED zeleni = spojiti
Ethernet, priključni utikač	8-polno
Ethernet, brzina prenošenja podataka	10/100 Mbit/s
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP