


# Plastična savitljiva cijev PAN-16X2-SW-100

Broj artikla: 553905

FESTO

izvana kalibrirano, termički i mehanički visoko opteretivo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	16 mm
Radius savijanja, mjerodavan za protok	94 mm
Unutarnji promjer	12 mm
Min. radius savijanja	67 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,092 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 16 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-A