

Plastična savitljiva cijev PAN-6X1-SW

Broj artikla: 553913

FESTO

izvana kalibrirano, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski promjer | 6 mm |
| Radius savijanja, mjerodavan za protok | 32 mm |
| Unutarnji promjer | 4 mm |
| Min. radius savijanja | 14 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,9 MPa |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 19 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 275,5 psi |
| Dozvola | TÜV |
| Mjesto izdavanja certifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -30 ... 80 °C |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,016 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 6 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 55 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | TPE-A |