

# Plastična savitljiva cijev PAN-8X1,25-GE

Broj artikla: 553932

FESTO

izvana kalibrirano, termički i mehanički visoko opteretivo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8 mm
Radius savijanja, mjerodavan za protok	43 mm
Unutarnji promjer	5,9 mm
Min. radius savijanja	22 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,5 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 217,5 psi
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,024 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 8 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm
Boja	žuto
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-A