


Priključni kabel NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Broj artikla: 553949

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	Utičnica Sub-D 9-polno 15-polni
Kabelsko sučelje	Utikač SUB-D 15-POLNI Utikač SUB-D 9-POLNI
Duljina kabla	2,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Min. radijus savijanja kabla	78 mm
Promjer kabla	5,2 mm
Tip kabla	LIYCY
Struktura kabla	3x0,34 zaslonjeno
Kod boje izolacije žile	smeđe zeleno bijelo
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	Plastika metalizirana Metal
Material electrical contact	pozlačeno