


Elektrika-priklapanje CECX-S-2S1

Broj artikla: 553978

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Primljena snaga 5 V	0,4 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	132 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Pokazi statusa	LED (status)
Serijsko sučelje, broj	2
Serijsko sučelje, vrsta	RS 232
Serijsko sučelje, tehnika priključivanja	Utikači Sub-D 9-polno
Serijsko sučelje, prijenosni odnos	1200 ... 115200 Bit/s podesivo preko softvera
Serijsko sučelje, galvansko odvajanje	ne