



Paralelna prihvatnica HGPLE-25-40-2,8-DC-VCSC-G85

Broj artikla: 555563
Proizvod u napuštanju

FESTO

s podesivom silom prihvaćanja i slobodnim izborom pozicija prihvaćanja s kontroliranom brzinom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Hod po prihvatnoj čeljusti	40 mm
Maks. točnost zamjene	$\leq 0,2$ mm
Maks. kutna zračnost prihvatnih čeljusti ax, ay	$\leq 0,2$ deg
Maks. zračnost prihvatnih čeljusti Sz	$\leq 0,05$ mm
Regulirano područje hoda po prihvatnoj čeljusti	0 ... 40 mm
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Točnost ponavljanja, prihvatnica	$\leq 0,05$ mm
Broj čeljusti prihvatnice	2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija prihvatnice	Paralelno
Konstruktivna struktura	Pužni prijenosnik T oblik Zupčasta letva / mali zupčanik s integriranim sustavom mjerne letve
Vodilica	Klizna vodilica
Prepoznavanje pozicije	s integriranim sustavom mjerenja kuta
Potpورا konfiguracije	FCT (Festo Configuration Tool)
Vrsta motora	DC servomotor
Referenciranje	Fiksni graničnik - blok pozitivan Fiksni graničnik - blok negativan
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Razina zvučnog tlaka	≤ 60 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Moment tromosti masa	28,32 kgcm ²
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	1.500 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	100 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	60 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	70 Nm
Interval podmazivanja elemenata vođenja	2 Mio SP
Maks. masa po eksternom prihvatnom prstu	500 g
Težina proizvoda	1.680 g
Električni priključak	Utikači M12x1 12-polno
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Unutarnji navoj i utor za centriranje s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Material housing	Aluminij eloksirano
Material gripper jaws	Čelik kaljeno