


Cilindar zaustavljač DFST-80-40-L-Y4-A

Broj artikla: 555576
Proizvod u napuštanju

FESTO

s oprugom i blokiranjem prekretnom polugom, podesivi amortizeri
sprijeda.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	40 mm
Promjer klipa	80 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	okomito
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Konstruktivna struktura	Klipnjača s prekretnom polugom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Detekcija položaja prekretno poluge	za induktivne senzore
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Šipka za vođenje
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Udarne sila	6.000 N
Težina proizvoda	6.850 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Material cover	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući