



Ventil s ticalom VMEM-STC-M32C-M-G18

Broj artikla: 555620
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Širina	20 mm
Normalni nazivni protok	500 l/min
Pogonski tlak	3,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	4 mm
Upute za korištenje	Ne koristite kao mehanički stop
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Maks. uklopna frekvencija	3 Hz
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	15,5 N
Max. Sila na pogonu	80 N
Težina proizvoda	152 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	POM
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano