

# Priključna ploča VABS-S2-2S-N12-B-C1

Broj dijela: 555644

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	52 mm
Na temelju norme	ISO 5599-2
Položaj montaže	po želji
Dovod zraka pilota	unutarjni
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Područje pogonskog napona AC	110 V
Područje pogonskog napona DC	24 V
Otpor prenapona	4 kV
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Stupanj onečišćenja	3
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4 u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	815 g
Priključni presjek	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij