



Vertikalna tlačna dovodna ploča VABF-S1-2-P1A3-G12

Broj dijela: 555785

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	54 mm
Na temelju norme	ISO 5599-1
Položaj montaže	po želji
Pneumatsko okomito povezivanje	Alternativno napajanje tlakom za 1
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ulazni tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Normalni nazivni protok	2800 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	605 g
Vrsta montaže okomito slaganje	na podnožju razdjelnika na ploči za pojedinačni priključak
Pneumatski priključak 1	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij