


# Motorski vod NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Broj artikla: 556794

FESTO

Za spajanje motora i upravljačke jedinice za motor



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Stupanj onečišćenja	3
Mehanička zaštita	u montiranom stanju IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 90 °C
Temperatura okoline	-50 ... 90 °C
Min. radijus savijanja kabela	60 mm
Struktura kabela	zaslonjeno 6 x 1 mm <sup>2</sup>
Promjer kabela	8 mm
Duljina kabela	2,5 m
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, plašt kabela	TPE-U(PUR)