


Motorski vod NEBM-T1G6-T1G6-10

Broj artikla: 556798

FESTO

Za spajanje motora i upravljačke jedinice za motor



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Stupanj onečišćenja	3
Mehanička zaštita	u montiranom stanju IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 90 °C
Temperatura okoline	-50 ... 90 °C
Min. radijus savijanja kabla	60 mm
Struktura kabla	zaslonjeno 6 x 1 mm ²
Promjer kabla	8 mm
Duljina kabla	10 m
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)