


# L utični priključak, dugi

## QSLF-F-G1/8-6

Broj artikla: 556844

FESTO

Puni metal, vanjski navoj s vanjskim šestobridom, temperaturno područje do 150°C.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3,8 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtneni prsten
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Sigurnost za prehrambene artikle	prema deklaraciji proizvođača
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	10 Nm
Težina proizvoda	34,4 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed kromirano i poniklano
Informacija o materijalu, brtva navoja	FPM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	FPM