


# Podnožje razdjelnika VABV-S6-1Q-N12

Broj dijela: 556988

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                              | Vrijednost   |
|---------------------------------------|--|
| Ukupna širina                         | 43 mm  |
| Snaga zamora                          | Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Otpornost na udarce                   | Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27                      |
| Napomena o prisilnoj dinamizaciji     | Switching frequency min. 1/month   |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o niskom naponu   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC      | 0 - nema izloženosti koroziji  |
| LABS sukladnost                       | VDMA24364-B1 / B2-L  |
| Težina proizvoda                      | 570 g  |
| Pneumatski priključak 1               | 1/2 NPT  |
| Napomena o materijalima               | U skladu s RoHS  |
| Materijalna ploča                     | Lijevani aluminij  |