


Aksijalni komplet EAMM-A-E48-64A-70A

Broj artikla: 557448
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Prikladno za električne pogone](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	21 Nm
Težina proizvoda	790 g
Kod sučelja, pogon	E48B
Cod sučelja, Motor in	64A
Materijal - napomena	RoHS sukladno