


Priključna letva MHJ10-P16

Broj artikla: 557608

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	11 mm
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Maks. broj ventilskih mjesta	16 Moguće izvedbe po želji kupca
Dozvola	RCM Mark
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	635 g
Vrsta pričvršćenja	s kutnikom za držanje
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy