

# Aksijalni komplet EAMM-A-L62-100A


Broj artikla: 557988

★ Osnovni proizvodni program  
Proizvod u napuštanju

Prikladno za električne pogone

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	47 Nm
Težina proizvoda	1.610 g
Kod sučelja, pogon	L62
Cod sučelja, Motor in	100A
Materijal - napomena	RoHS sukladno