


Aksijalni komplet EAMM-A-L62-80G

Broj dijela: 557989

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	47 Nm
Težina proizvoda	1620 g
Pogon koda sučelja	L62
Kod sučelja Motor In	80G
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS