

Centrirni prsten EAML-48-4-48

Broj artikla: 558031

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	48 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	4 g
Kod sučelja, pogon	K48 M48
Kod sučelja, kućište spojke	48A 48C
Materijal - napomena	RoHS sukladno