


Rukavac vratila

EAMB-18-9-8X16-10X12

Broj artikla: 558035

FESTO

služi kao adaptiranje pogona sa šupljim vratilom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	8 mm
Promjer 2 prihвата	10 mm
Veličina	70
Nazivna duljina	16 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	0,838 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	12 Nm
Težina proizvoda	29 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno