

# Rukavac vratila

## EAMB-24-6-15X21-16X20

Broj artikla: 558036

FESTO

služi kao adaptiranje pogona sa šupljim vratilom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	15 mm
Promjer 2 prihвата	16 mm
Veličina	80
Nazivna duljina	21 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	3,1 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	29 Nm
Težina proizvoda	68 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno