


# Rukavac vratila

## EAMB-44-7-35X30-32X32

Broj artikla: 558038

FESTO

služi kao adaptiranje pogona sa šupljim vratilom



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	35 mm
Promjer 2 prihвата	32 mm
Veličina	185
Nazivna duljina	30 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	75,3 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	200 Nm
Težina proizvoda	463 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno