

Spojnica EAMC-56-58-24-25

Broj dijela: 558316

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|-----------------------|
| Montažni promjer 1 | 24 mm |
| Montažni promjer 2 | 25 mm |
| Izvedbena veličina | 56 |
| Nazivna duljina | 58 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 5500 rpm |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 128 kgmm ² |
| Prenosivi moment | 60 Nm |
| Težina proizvoda | 265 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |