


# Interface senzora CASM-S-D3-R7

Broj artikla: 558387

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija dijagnosticiranja	Pokaz preko LED-a
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zahtjev, opskrba naponom	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Preostala valovitost	4 V <sub>ss</sub>
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	40 - 50 mA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %
Dozvola	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Trajna čvrstoća na udarce prema DIN/IEC 68 dio 2-82	ispitano prema stupnju oštine 2
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP67 Utični spojnik u utaknutom stanju
Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6	ispitano prema stupnju oštine 2
Temperatura okoline	0 ... 55 °C
Težina proizvoda	128 g
Električni priključak mjernog sustava	M12 Utičnica 8-polno
Električni priključak interfacea upravljanja	Utikači M9 5-polno
Upravljački interface	digitalno CAN sabirnica s Festo protokolom bez završnog otpora
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Material housing	PBT ojačan