


Ventil s tipkalom VHEM-P-M52-M-G14

Broj artikla: 558421

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Način aktiviranja | ručno |
| Širina | 25 mm |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Nazivni promjer | 6 mm |
| Upute za korištenje | Samo ručno aktiviranje |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja | 40 N |
| Težina proizvoda | 366 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |