

Utični spoj NPQM-D-G14-Q8-P10

Broj dijela: 558665

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 6 mm |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Brtveni prsten |
| Konstrukcija | ravnog oblika |
| Veličina spremnika | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...70 °C |
| Nazivni moment zatezanja | 7.5 Nm |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 13.6 g |
| Vrsta montaže | Vanjski šesterokut SW14 Unutarnji šesterokut SW6 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 8 mm |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Mesing, niklani |
| Materijal za brtvljenje crijeva | NBR |